




Graduazione: metrica 0.01 mm
pollice .0005"

1. Braccio della pinza mobile
2. Indice di tolleranza
3. Braccio della pinza fisso
4. Innesco
5. Quadrante
6. Lunetta


È necessario impostare i dati originali prima della misurazione. Individuare un micrometro esterno e regolarlo entro il campo di misura del calibro a quadrante interno. Pulire la superficie delle punte del micrometro e delle punte di misura del calibro. Far oscillare le punte del calibro e trovare la lettura minima. Ruotare la ghiera del calibro per impostare la stessa lettura del micrometro. Misurare nuovamente il micrometro e verificare che la lettura sia uguale a quella del micrometro.



Calibro a quadrante interno

Codice	Gamma
2222-15	5-15mm
2222-20	10-20mm
2222-30	20-30mm
2222-40	30-40mm
2222-50	40-50mm
2222-25	5-25mm
2222-301	10-30mm
2222-401	20-40mm
2222-501	30-50mm
2222-60	40-60mm


2222-E06	.2-.6"
2222-E08	.4-.8"
2222-E12	.8-1.2"
2222-E16	1.2-1.6"
2222-E20	1.6-2.0"
2222-E10	.2-1.0"
2222-E121	.4-1.2"
2222-E161	.8-1.6"
2222-E201	1.2-2.0"
2222-E24	1.6-2.4"



Graduation: metric 0.01mm
inch .0005"

1. Braccio della pinza mobile
2. Innesco
3. Indice di tolleranza
4. Braccio della pinza fisso
5. Lunetta
6. Quadrante

È necessario impostare i dati originali prima della misurazione. Individuare un blocco di calibro che rientri nel campo di misura del calibro esterno. Pulire la superficie del blocco del calibro e le punte di misura del calibro. Ruotare la ghiera del calibro per impostare una lettura uguale al valore del blocco del calibro. Misurare nuovamente il blocco del calibro e accertarsi che la lettura del calibro sia uguale al valore del blocco del calibro.



Calibro a quadrante esterno

Codice	Gamma
2333-10	0-10mm
2333-20	10-20mm
2333-30	20-30mm
2333-40	30-40mm
2333-50	40-50mm
2333-201	0-20mm
2333-301	10-30mm
2333-401	20-40mm
2333-501	30-50mm
2333-601	40-60mm

2333-E04	0-.4"
2333-E08	.4-.8"
2333-E12	.8-1.2"
2333-E16	1.2-1.6"
2333-E20	1.6-2.0"
2333-E081	0-.8"
2333-E121	.4-1.2"
2333-E161	.8-1.6"
2333-E201	1.2-2.0"
2333-E24	1.6-2.4"