



www.insize.com



7305-G60
CÂBLE DE SORTIE DES DONNÉES
MANUEL D'UTILISATION



Introduction

- Câble de sortie de données **7305-G60**
Câble noir, longueur : 3m
Signal du port série
Type d'interface : Micro-USB




7305-G60

Protocole de communication

- Baud : 9600bps
Bit de données : 8
Bit d'arrêt : 1
Bit de contrôle : Aucun
Pas de contrôle de flux

- Data output format

1. Hex



2. ASCII

Exemple de format de données

Affichage	Sortie
1,234	➡ +1,234
-1,234	➡ -1,234

Connecter Opération

Une fois que le câble de sortie des données est connecté à l'indicateur numérique de la série 2133 ou 2140, connectez-le à l'ordinateur.

Mode d'emploi

Installation de l'entraînement :

- 1 Adresse de téléchargement du pilote :
www.insize.com/download/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip
- 2 Décompressez le paquet, double-cliquez sur le programme d'installation et installez le logiciel.

Changement de mode de transmission :

- 1 Ouvrez un logiciel d'envoi et de réception de port série (tel que l'assistant de port série), sélectionnez le protocole de communication correct (9600 8 N 1) et ouvrez le port série.
- 2 Instruction de transmission unique : RD
Instruction d'effacement : 99 (caractères hexadécimaux)
- 3 Il est également possible d'appuyer sur le bouton DATA de l'indicateur numérique pour transmettre des données.