



www.insize.com



7305-G60
CABO DE SAÍDA DE DADOS
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Introdução

- Cabo de saída de dados **7305-G60**
Cabo preto, comprimento: 3m
Sinal da porta de série
Tipo de interface: Micro-USB




7305-G60

Protocolo de comunicação

- Baud: 9600bps
Bit de dados: 8
Bit de paragem: 1
Bit de verificação: Nenhum
Sem controlo de fluxo

- Formato de saída de dados

1. Hex



2. ASCII

Exemplo de formato de dados

Ecrã	Saída
1.234	➡ +1.234
-1.234	➡ -1.234

Ligar Operação

Depois de o cabo de saída de dados estar ligado ao indicador digital da série 2133 ou 2140, ligar ao computador

Instruções de utilização

Instalação da unidade:

- 1 Endereço para descarregar o driver:
www.insize.com/download/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip
- 2 Descompactar o pacote, fazer duplo clique no programa de instalação e Instalar

Mudança de modo de transmissão:

- 1 Abrir qualquer software de envio e receção de porta série (como o assistente de porta série), seleccionar o protocolo de comunicação correto (9600 8 N 1) e abrir a porta série
- 2 Instrução de transmissão única: RD
Instrução de apagar: 99 (caracteres hexadecimais)
- 3 Também pode premir o botão DATA do indicador digital para transmitir dados