



www.insize.com



7516
LUPAS DE MESA CON ILUMINACIÓN
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO



Mantenimiento

- ◆ Proteja bien la lente, no la toque directamente con la mano.
- ◆ No utilice la lupa de mesa en entornos hostiles, como los que contienen aceite, humedad y polvo.
- ◆ Limpie la lente con un papel de limpieza profesional para lentes y utilice la funda protectora para protegerla después de su uso.

Introducción

Características:

- Iluminación LED, vida útil 20 000 h.

Especificaciones:

- Aumento: 2.25X.
- Dioptrías: 5D.
- Diámetro de la lente: 122 mm.
- Iluminación: potencia 3.5 W, iluminancia 420 lm.
- Fuente de alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz.

Estructura:



Operación

- 1 Primero, instale el soporte en el borde del escritorio y apriételo, luego inserte la lupa de mesa en el soporte.



- 2 Ajuste las juntas y los tornillos de fijación al ángulo que desee observar.



- 3 Conecte la alimentación y encienda el interruptor de la luz.
- 4 Coloque la pieza de trabajo debajo de la lente y muévela hacia arriba y hacia abajo hasta que la imagen ampliada se vea nítida.