



www.insize.com



7516
LUPAS DE MESA COM ILUMINAÇÃO
MANUAL DE OPERAÇÃO



Manutenção

- ◆ Proteja bem a lente, não toque diretamente na lente com a mão.
- ◆ Não utilize a lupa de mesa em ambientes adversos, como óleo, humidade e poeira.
- ◆ Limpe a lente com um papel de limpeza profissional para lentes e utilize a capa protetora para proteger a lente após o uso.

Introdução

Características:

- Iluminação LED, vida útil de 20.000 horas

Especificações:

- Ampliação: 2.25X
- Dioptria: 5D
- Diâmetro da lente: 122 mm
- Iluminação: potência de 3.5 W, iluminância de 420 lm
- Fonte de alimentação: 100-240 V, 50-60 Hz

Estrutura:



Operação

- 1 Primeiro, instale o suporte na borda da mesa e aperte, depois insira a lupa de mesa no suporte.



- 2 Ajuste as juntas e os parafusos de fixação no ângulo que deseja observar.



- 3 Ligue a alimentação e acenda a luz.
- 4 Coloque a peça sob a lente e mova-a para cima e para baixo até que a imagem ampliada fique nítida.