



Manuel de l'utilisateur

Loupes de mesure

Numéro de modèle	Agrandissement	Diamètre de l'objectif
7527-D1	10X	Ø30mm
7527-D2	10X	Ø30mm
7527-D1B	10X	Ø30mm



- 1-interrupteur d'alimentation
- 2-Port de charge de type C
- 3-lentille
- 4-Plaque de base de l'échelle

1. Ce produit est équipé d'une batterie lithium rechargeable intégrée, d'une interface de chargement Type-C, d'une tension de chargement DC5V, d'un courant <2A. Le temps de chargement est d'environ 1h.




2. Fonction marche/arrêt.

- Le voyant blanc s'allume lorsqu'on appuie une fois sur la touche ;
- Appuyez deux fois pour allumer la LED UV violette ;
- Appuyez trois fois pour éteindre la LED.

3. utiliser

- Les LED blanches sont destinées à l'observation générale et permettent d'observer des objets fins tels que des circuits imprimés ;
- Les LED UV violettes peuvent être utilisées pour la détection des contrefaçons et la détection des parties métalliques des principaux billets de banque en circulation.

4. Plaque de base avec échelle pour la mesure en temps réel de l'objet observé



5. Notes.

- Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas exposer l'appareil à la lumière du soleil.
- En cas de saleté, essuyez-le doucement avec un chiffon doux, par exemple un chiffon à lunettes.
- Ne touchez pas la loupe avec des liquides tels que de l'eau de banane, de l'alcool ou de l'essence.