



Manual do usuário

Lupas de medição

Número do modelo	Ampliação	Diâmetro da lente
7527-D1	10X	Ø30mm
7527-D2	10X	Ø30mm
7527-D1B	10X	Ø30mm



- 1-interruptor de alimentação
- 2-Porta de carregamento tipo C
- 3-lente
- 4-Placa de base da balança

1. Este produto tem uma bateria de lítio recarregável integrada, interface de carregamento Tipo C, tensão de carregamento DC5V, corrente <2A. O tempo de carregamento é de aproximadamente 1h.



2. Função de ligar/desligar.

- O LED branco acende quando pressionado uma vez;
- Pressione duas vezes para acender o LED UV roxo;
- Pressione três vezes para desligar o LED.

3. fazer uso de

- Os LEDs brancos são para uso geral de observação e podem observar objetos finos, como placas de circuito;
- Os LEDs UV roxos podem ser usados para detecção de falsificação e detecção de seção metálica das principais cédulas em circulação.

4. Placa de base com escala para medição em tempo real do objeto observado



5. Observações.

- Para evitar incêndios, mantenha-o longe da luz solar.
- Se houver alguma sujeira, limpe-a suavemente com um pano macio, como um pano para óculos.
- Não toque a lente de ampliação com líquidos como água de banana, álcool ou gasolina.